

SEMIMÁSCARA ELIPSE® con Filtros HESPA® + P3 (R) Código SPR299 (S/M) y SPR501 (M/L), Filtros SPR316

elipse



NFCS7/14

NFC House
Mellishaw Lane,
Morecambe, Lancaster LA3 3EN
United Kingdom

Telephone: +44 (0)1524 847600
Fax: +44 (0)1524 847800
e-mail: elipse@gvs.com
Web site: www.gvs.com

DISTRIBUIDO POR:

3I INTERNACIONAL

Avda. Santa Cruz 36
39100 – Santa Cruz de Bezana
Cantabria (ESPAÑA)
Teléfono: +34 942 58 23 23
Fax.: +34 942 58 23 24
e-mail: 3I@3Iinternacional.com

APLICACIÓN	Para uso en ambientes con partículas de polvo, humos y nieblas de todo tipo y microorganismos (p.e. bacterias y virus)
TIPO DE FILTRO / GRADO	HESPA®+P3 Eficiencia >99.95%
CONSTRUCCIÓN DEL FILTRO	Medio HESPA® multicapa de plegado comprimido. Encapsulado en un marco de TPE flexible fácil de acoplar a la máscara.
CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA	Máscara: TPE (elastómero termoplástico) azul, libre de látex y silicona, libre de olores, material hipoalergénico. Cuerpo de la válvula: nylon Diafragma de inhalación/exhalación: Silicona Banda elástica en cabeza y cuello.
PESO	Máscara = 98 g Filtros = 17.5 g cada uno Máscara + filtros = 133 g
DIMENSIONES	Filtro = 11 x 97 x 53 mm (en el punto más ancho) Máscara = 93 x 130 x 110mm (en el punto más ancho)
VIDA ÚTIL	5 años (máscara y filtros). Ver condiciones de almacenamiento en instrucciones de uso
VIDA DEL FILTRO EN USO	Mayor de 8 horas, reutilizable
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD	Gran válvula de exhalación de no-retorno para reducir el riesgo por fatiga del usuario. Diseño compacto, ligero y perfilado para ofrecer un amplio campo de visión. Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso

RESISTENCIA A LA RESPIRACIÓN (mbar)				
	Inhalación			Exhalación
Caudal	30 L/min	95 L/min	160 L/min	160 L/min
P3 (R)	0.17	0.59	0.96	2.27
Max Permitido	0.5	1.3	2.00	3

FUGA AL INTERIOR %		CONTENIDO DE CO ₂	
Con Hespa+	Media	Menor de	0.10%
Una talla	0.18	Max Permitido	2
Max Permitido	2		

EFICIENCIA	
HESPA+ P3®	>99.95%

Banda de ajuste a cabeza elástica y ligera para asegurar confort y ajuste durante el uso.



Gran válvula de exhalación de no-retorno

Filtro HESPA®, diseño de perfil ultra bajo, altura visual del filtro en la máscara: 5mm



FILTROS DE RECAMBIO (ref. SPR316)
Se suministran dos filtros en cada pack



Ensayos independientes y Certificados:

Máscara aprobada y certificada CE según EN140:1998
Elemento P3 (R) aprobado y certificado CE según EN143:2000 + A1:2006

HESPA® y Elipse® son marcas registradas por GVS. La tecnología de encapsulado y plegado del filtro empleado en esta máscara está patentada.